

KERN 347-035

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 5 g, Schlitzgewicht (Typ A), Edelstahl feingedreht



Abmessungen Verpackung (B×T×H)	18×18×4 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg

Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer	347-030-400
---------------------------------	-------------

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761256279
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M1
Produktfamilie	347

Messsystem

Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	0,5952
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³)	100
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	0,012
Gewicht OIML-Klasse	M1
Prüfgewicht - Nennwert	5 g
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	1,6 mg
Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³)	8000
OIML-konform	✓
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	2600

Bauform

Bauform Gewicht	Schlitzgewicht (Typ A)
Abmessungen (Ø×H)	22×5 mm
Material	Edelstahl feingedreht
Art der Justierung	Polieren

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkKS-Kalibrierung	962-633
--------------------------------------	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
------------	-----