

# KERN 347-115

**KERN**

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 1 kg, Schlitzgewicht (Typ A), Edelstahl feingedreht



Abmessungen Verpackung (B×T×H) 80×80×28 mm

Versandart Paketdienst

Nettogewicht ca. 1,00 kg

Bruttogewicht ca. 1,00 kg

Versandgewicht 1 kg

## Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer 347-130-400

## Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761256361

REACH-Einstufung keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



## Kategorie

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Marke            | KERN          |
| Produktkategorie | Einzelgewicht |
| Produktgruppe    | OIML M1       |
| Produktfamilie   | 347           |

## Messsystem

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )               | 119,0476 |
| Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m <sup>3</sup> ) | 100      |
| Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )  | 2,4093   |
| Gewicht OIML-Klasse                                    | M1       |
| Prüfgewicht - Nennwert                                 | 1 kg     |
| Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)                     | 50 mg    |
| Prüfgewicht - Dichte (kg/m <sup>3</sup> )              | 8000     |
| OIML-konform                                           | ✓        |
| Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)                      | 2600     |

## Bauform

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Bauform Gewicht    | Schlitzgewicht (Typ A) |
| Abmessungen (Ø×H)  | 80×28 mm               |
| Material           | Edelstahl feingedreht  |
| Art der Justierung | Justierkammer - Plombe |

## Dienstleistungen

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Artikelnummer für DAkKS-Kalibrierung | 962-641 |
|--------------------------------------|---------|

## Verpackung & Versand

|            |     |
|------------|-----|
| Lieferzeit | 1 d |
|------------|-----|