

KERN 347-125

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 2 kg, Schlitzgewicht (Typ A), Edelstahl feingedreht



Abmessungen Verpackung
(B×T×H) 80×80×57 mm

Versandart Paketdienst

Nettogewicht ca. 2,0 kg

Bruttogewicht ca. 2,0 kg

Versandgewicht 2 kg

Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer 347-130-400

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761256385

REACH-Einstufung keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M1
Produktfamilie	347

Messsystem

Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	238,0952
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³)	100
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	4,8186
Gewicht OIML-Klasse	M1
Prüfgewicht - Nennwert	2 kg
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	100 mg
Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³)	8000
OIML-konform	✓
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	2600

Bauform

Bauform Gewicht	Schlitzgewicht (Typ A)
Abmessungen (Ø×H)	80×57 mm
Material	Edelstahl feingedreht
Art der Justierung	Justierkammer - Plombe

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-642
--------------------------------------	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
------------	-----