

KERN 347-135

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 5 kg, Schlitzgewicht (Typ A), Edelstahl feingedreht



Abmessungen Verpackung (B×T×H) 100×100×88 mm

Versandart Paketdienst

Nettogewicht ca. 5,0 kg

Bruttogewicht ca. 5,0 kg

Versandgewicht 5 kg

Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer 347-140-400

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761256392

REACH-Einstufung keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M1
Produktfamilie	347

Messsystem

Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	595,2381
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³)	100
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	12,0465
Gewicht OIML-Klasse	M1
Prüfgewicht - Nennwert	5 kg
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	250 mg
Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³)	8000
OIML-konform	✓
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	2600

Bauform

Bauform Gewicht	Schlitzgewicht (Typ A)
Abmessungen (Ø×H)	100×88 mm
Material	Edelstahl feingedreht
Art der Justierung	Justierkammer - Plombe

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-643
--------------------------------------	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
------------	-----