

# KERN 367-06

**KERN**

Einzelgewicht, OIML-Klasse M3, 50 g, Knopf, Edelstahl feingedreht



Abmessungen Verpackung (B×T×H) 18×18×28 mm

Versandart Paketdienst

Nettogewicht ca. 0,05 kg

Bruttogewicht ca. 0,05 kg

Versandgewicht 0,1 kg

## Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer 347-070-400

Etui - Aluminium Artikelnummer 317-060-600

Etui - Holz Artikelnummer 337-060-200

## Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761257313

REACH-Einstufung keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M3
Produktfamilie	367

## Messsystem

Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )	5,9524
Konformitätsbewertung möglich	no
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m <sup>3</sup> )	140
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	0,1205
Gewicht OIML-Klasse	M3
Prüfgewicht - Nennwert	50 g
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	30 mg
Prüfgewicht - Dichte (kg/m <sup>3</sup> )	7950
OIML-konform	✓

## Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	18×28 mm
Material	Edelstahl feingedreht
Art der Justierung	Justierkammer - Plombe

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkks-Kalibrierung	962-636
--------------------------------------	---------

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
------------	-----