

KERN 367-08

Einzelgewicht, OIML-Klasse M3, 200 g, Knopf, Edelstahl feingedreht

KERN



Abmessungen Verpackung
(B×T×H) 28×28×47 mm

Versandart Paketdienst

Nettogewicht ca. 0,20 kg

Bruttogewicht ca. 0,20 kg

Versandgewicht 0,2 kg

Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer 347-080-400

Etui - Aluminium Artikelnummer 317-080-600

Etui - Holz Artikelnummer 337-080-200

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761257276

REACH-Einstufung keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M3
Produktfamilie	367

Messsystem

Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	23,8095
Konformitätsbewertung möglich	no
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³)	140
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	0,4819
Gewicht OIML-Klasse	M3
Prüfgewicht - Nennwert	200 g
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	100 mg
Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³)	7950
OIML-konform	✓
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	1500

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	28×47 mm
Material	Edelstahl feingedreht
Art der Justierung	Justierkammer - Plombe

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkKS-Kalibrierung	962-638
--------------------------------------	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
------------	-----