

KERN 367-09

Einzelgewicht, OIML-Klasse M3, 500 g, Knopf, Edelstahl feingedreht

KERN



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M3
Produktfamilie	367

Messsystem

Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	59,5238
Konformitätsbewertung möglich	no
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³)	140
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	1,2046
Gewicht OIML-Klasse	M3
Prüfgewicht - Nennwert	500 g
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	250 mg
Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³)	7950
OIML-konform	✓
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	1500

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	38×62 mm
Material	Edelstahl feingedreht
Art der Justierung	Justierkammer - Plombe

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-639
--------------------------------------	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
------------	-----

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	38×38×62 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Bruttogewicht ca.	0,50 kg
Versandgewicht	0,5 kg

Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer	347-090-400
Etui - Aluminium Artikelnummer	317-090-600
Etui - Holz Artikelnummer	337-090-200

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761257283
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION

