

KERN FCD 10K-3



Tischwaage mit integriertem Akku für maximale Unabhängigkeit und einem praktischen Druckeranschluss



Display Ziffernhöhe - Groß 25 mm

Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen - unter Laborbedingungen 2,5 g

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen - unter Normalbedingungen 25 g

Zählaufösung (unter Laborbedingungen) 6.000

Funktionen

Tariffunktion manual (multi)

Anzahl Tasten für Bedienung 2

Energieversorgung

mitgeliefertes Netzteil Akku & Netzteil

Eingangsspannung Netzteil / max. Strom 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz

Eingangsspannung Gerät / max. Strom 5V, 1A

Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus 50 h

Akku-Ladezeit 10 h

Batterie Betriebsdauer 12 h

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchte Umgebung (max) 80 %

Umgebungstemperatur (min) 5 °C

Umgebungstemperatur (max) 40 °C

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung 400×330×180 mm

Nettogewicht ca. 2,4 kg

Bruttogewicht ca. 3,0 kg

Lieferzeit Gesamt 1 d

UN-Nummer (Gefahrgut) ERRO

Dienstleistungen (optional)

DAkKS-Kalibrierung Artikelnummer 963-128

Artikelnr. Justage auf Aufstellungsort 961-248

Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Industriewaagen
Produktgruppe	Tischwaagen

Messsystem

Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägebereich [Max]	15 kg
Ablesbarkeit (g)	0,5 g
Auflösung	30.000
Reproduzierbarkeit	0,01 kg
Linearität	± 0,015 kg
außermittigte Belastung bei 1/3 Max	0,025 kg
Empfohlenes Justiergewicht	15 kg (M2)
Mögliche Justierpunkte	15 kg
Einschwingzeit	3 s
Anwärmzeit	120 min

Eichtechnische Daten

CE Zeichen ✓

Bauform

Wägefläche (rechteckig)	230×300 mm
weighingAreaMkt	230×300 mm
Abmessungen Wägeplattform	252×228×12,5 mm
Abmessungen Gehäuse (BxTxH)	270×323×110 mm
Fußschrauben drehbar	✓
Libelle	✓

Display

Displayart LCD


KERN FCD 10K-3



Tischwaage mit integriertem Akku für maximale Unabhängigkeit und einem praktischen Druckeranschluss

Piktogramme

STANDARD



OPTION

