

# KERN FCD 3K-3



Tischwaage mit integriertem Akku für maximale Unabhängigkeit und einem praktischen Druckeranschluss



Display Ziffernhöhe - Groß 25 mm

## Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen - unter Laborbedingungen	500 mg
Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen - unter Normalbedingungen	5 g
Zählaufösung (unter Laborbedingungen)	6.000

## Funktionen

Tariffunktion	manual (multi)
Anzahl Tasten für Bedienung	2

## Energieversorgung

mitgeliefertes Netzteil	Akku & Netzteil
Eingangsspannung Netzteil / max. Strom	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Eingangsspannung Gerät / max. Strom	5V, 1A
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus	50 h
Akku-Ladezeit	10 h
Batterie Betriebsdauer	12 h

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchte Umgebung (max)	80 %
Umgebungstemperatur (min)	5 °C
Umgebungstemperatur (max)	40 °C

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung	335×400×185 mm
Nettogewicht ca.	2,4 kg
Bruttogewicht ca.	3,0 kg
Lieferzeit Gesamt	1 d
UN-Nummer (Gefahrgut)	ERRO

## Dienstleistungen (optional)

DAkKS-Kalibrierung Artikelnummer	963-127
Artikelnr. Justage auf Aufstellungsort	961-247

## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Industriewaagen
Produktgruppe	Tischwaagen

## Messsystem

Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägebereich [Max]	3000 g
Ablesbarkeit (g)	0,1 g
Auflösung	30.000
Reproduzierbarkeit	2 g
Linearität	± 3 g
außermittigte Belastung bei 1/3 Max	10 g
Empfohlenes Justiergewicht	3 kg (M2)
Mögliche Justierpunkte	3 kg
Einschwingzeit	3 s
Anwärmzeit	120 min

## Eichtechnische Daten

CE Zeichen	✓
------------	---

## Bauform

Wägefläche (rechteckig)	230×300 mm
weighingAreaMkt	230×300 mm
Abmessungen Wägeplattform	252×228×25 mm
Abmessungen Gehäuse (BxTxH)	270×323×110 mm
Fußschrauben drehbar	✓
Libelle	✓

## Display

Displayart	LCD
------------	-----


# KERN FCD 3K-3



Tischwaage mit integriertem Akku für maximale Unabhängigkeit und einem praktischen Druckeranschluss

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

