

KERN FCD 6K-3



Tischwaage mit integriertem Akku für maximale Unabhängigkeit und einem praktischen Druckeranschluss



Display Ziffernhöhe - Groß 25 mm

Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen - unter Laborbedingungen	1 g
Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen - unter Normalbedingungen	10 g
Zählaufösung (unter Laborbedingungen)	6.000

Funktionen

Tariffunktion	manual (multi)
Anzahl Tasten für Bedienung	2

Energieversorgung

mitgeliefertes Netzteil	Akku & Netzteil
Eingangsspannung Netzteil / max. Strom	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Eingangsspannung Gerät / max. Strom	5V, 1A
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus	50 h
Akku-Ladezeit	10 h
Batterie Betriebsdauer	12 h

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchte Umgebung (max)	80 %
Umgebungstemperatur (min)	5 °C
Umgebungstemperatur (max)	40 °C

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung	340×400×190 mm
Nettogewicht ca.	2,4 kg
Bruttogewicht ca.	3,0 kg
Lieferzeit Gesamt	1 d
UN-Nummer (Gefahrgut)	ERRO

Dienstleistungen (optional)

DAkKS-Kalibrierung Artikelnummer	963-128
Artikelnr. Justage auf Aufstellungsort	961-248

Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Industriewaagen
Produktgruppe	Tischwaagen

Messsystem

Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägebereich [Max]	6000 g
Ablesbarkeit (g)	0,2 g
Auflösung	30.000
Reproduzierbarkeit	2 g
Linearität	± 4 g
außermittige Belastung bei 1/3 Max	10 g
Empfohlenes Justiergewicht	6 kg (M2)
Mögliche Justierpunkte	6 kg
Einschwingzeit	3 s
Anwärmzeit	120 min

Eichtechnische Daten

CE Zeichen	✓
------------	---

Bauform

Wägefläche (rechteckig)	230×300 mm
weighingAreaMkt	230×300 mm
Abmessungen Wägeplattform	252×228×12,5 mm
Abmessungen Gehäuse (BxTxH)	270×323×110 mm
Fußschrauben drehbar	✓
Libelle	✓

Display

Displayart	LCD
------------	-----


KERN FCD 6K-3



Tischwaage mit integriertem Akku für maximale Unabhängigkeit und einem praktischen Druckeranschluss

Piktogramme

STANDARD



OPTION

