

KERN SXS 10K-3L



Edelstahl-Plattformwaage mit Edelstahl-IP68-Auswertegerät



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Industriewaagen
Produktgruppe	Food (Küche/Edelstahl/ IP65...68-Schutz)

Messsystem

Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägebereich [Max]	15 kg
Ablesbarkeit (g)	1 g
Auflösung	15.000
Reproduzierbarkeit	0,0005 kg
Linearität	± 0,003 kg
außermittige Belastung bei 1/3 Max	0,0005 kg
Empfohlenes Justiergewicht	15 kg (M1)
Einschwingzeit	2 s
Anwärmzeit	30 min

Eichtechnische Daten

CE Zeichen	✓
------------	---

Bauform

Wägefläche (rechteckig)	400×300 mm
weighingAreaMkt	400×300 mm
Abmessungen Wägeplattform	400×300×89 mm
Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH)	232×150×80 mm
Fußschrauben drehbar	✓
Libelle	✓
Wandhalterung	✓
Terminal Kabel-Länge	2,5 m

Max. erlaubte Terminal Kabel-Länge	20 m
------------------------------------	------

Material Lastzelle(n)	rostfreier Stahl
-----------------------	------------------

Display

Displayart	LCD
Display Ziffernhöhe - Groß	55 mm
Display - Hinterleuchtung	ja

Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen - unter Laborbedingungen	500 mg
Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen - unter Normalbedingungen	5 g
Zählauflösung (unter Laborbedingungen)	30.000
Referenzstückzahl	10, 20, 50, 100, 200

Funktionen

IP-Schutz (Komplettgerät)	kein IP-Schutz
PreTare-Funktion	✓
Tierwägung / Zappelfilter	✓
Toleranzwägung	✓
Zählfunktion	✓
Auto-Off (Batterie)	1-9min
Tarierfunktion	manual (multi)
Anzahl Tasten für Bedienung	7
IP-Schutz - Anzeige	IP68
IP-Schutz - Lastzelle	IP68
IP-Schutz - Plattform	kein IP-Schutz

Energieversorgung

mitgeliefertes Netzteil	Netzteil
Netzteil / Adapter für Länder im Lieferumfang	EURO
Eingangsspannung Netzteil / max. Strom	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Eingangsspannung Gerät / max. Strom	~220V - 240V AC; 50 Hz
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus	80 h
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an	40 h
Akku-Ladezeit	12 h

KERN SXS 10K-3L



Edelstahl-Plattformwaage mit Edelstahl-IP68-Auswertegerät

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchte Umgebung (min)	0 %
Luftfeuchte Umgebung (max)	80 %
Umgebungstemperatur (min)	-10 °C
Umgebungstemperatur (max)	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit Gesamt	1 d
-------------------	-----

Dienstleistungen (optional)

DAkkS-Kalibrierung Artikelnummer	963-128
Artikelnr. Justage auf Aufstellungsort	961-248

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

