

# KERN CCA 10K-4M



Hochauflösendes Zählsystem mit Eichzulassung zum Zählen kleinster Teile in großen Mengen, maximal anzeigbare Zählteile 999.999



Abmessungen Wägeplattform	300×240×110 mm
Abmessungen Anzeigerät (BxTxH)	250×160×65 mm
Fußschrauben drehbar	✓
Libelle	✓
Terminal Kabel-Länge	5 m
Kabellänge	1,5 m
Material Lastzelle(n)	Aluminium

## Display

Displayart	LCD
Display Ziffernhöhe - Groß	20 mm
Display - Hinterleuchtung	ja

## Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen - unter Laborbedingungen	20 mg
Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen - unter Normalbedingungen	200 mg
Zählauflösung (unter Laborbedingungen)	750.000
Zähl-Referenzgewicht eingebbar	✓
Referenzstückzahl	5, 10, 20, 50, 100

## Funktionen

IP-Schutz (Komplettgerät)	IP23
PreTare-Funktion	✓
Toleranzwägung	✓
Umrechnungs-Funktion	✓
Zählfunktion	✓
Tarierfunktion	manual (multi)
PLU - gesamt	100
Speicher-Funktionalität	✓
Anzahl Tasten für Bedienung	28
IP-Schutz - Anzeige	kein IP-Schutz
IP-Schutz - Lastzelle	IP65
IP-Schutz - Plattform	IP65

## Energieversorgung

mitgeliefertes Netzteil	Netzteil
Eingangsspannung Netzteil / max. Strom	100-240V
Eingangsspannung Gerät / max. Strom	12 V, 500 mA
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus	18 h

## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Industriewaagen
Produktgruppe	Zählsysteme

## Messsystem

Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Einheiten	kg
Empfohlenes Justiergewicht	6 kg (M1)
Einschwingzeit	2 s
Eichung möglich	✓
Mengenwaage - Markenname	IFS 10K-3M
Mengenwaage - Artikelnummer	IFS 10K-3M
Referenzwaage - Markenname	EWJ 6000-1M
Referenzwaage - Artikelnummer	EWJ 6000-1M
Mengenwaage - Wägebereich	6 kg; 15 kg
Referenzwaage - Wägebereich	6 kg
Mengenwaage - Ablesbarkeit	0,002 kg; 0,005 kg
Referenzwaage - Ablesbarkeit	0,0001 kg
Mengenwaage - Wiederholbarkeit	0,002 kg; 0,005 kg
Referenzwaage - Wiederholbarkeit	0,0001 kg
Mengenwaage - Linearität	0,002 kg; 0,005 kg
Referenzwaage - Linearität	0,0003 kg
Mengenwaage - außermittige Belastung bei 1/3 Max	0,002 kg; 0,005 kg
Referenzwaage - außermittige Belastung bei 1/3 Max	0,0003 kg

## Eichtechnische Daten

Eichung ab Werk möglich	✓
Bauartzulassung für Eichung	✓
CE Zeichen	✓

## Bauform

Wägefläche (rechteckig)	300×240 mm
Wägefläche (rund) Durchmesser	120 mm
weighingAreaMkt	120 mm 300×240 mm

# KERN CCA 10K-4M



Hochauflösendes Zählsystem mit Eichzulassung zum Zählen kleinster Teile in großen Mengen, maximal anzeigbare Zählteile 999.999

Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an	8 h
Akku-Ladezeit	12 h

## Umgebungsbedingungen


Luftfeuchte Umgebung (min)	0 %
Luftfeuchte Umgebung (max)	80 %
Umgebungstemperatur (min)	0 °C
Umgebungstemperatur (max)	40 °C

## Verpackung & Versand

Nettogewicht ca.	17 kg
Bruttogewicht ca.	11 kg
Lieferzeit Gesamt	4 d

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

