

KERN CPE 6K-3



Zählwaage mit integriertem Akku für maximale Unabhängigkeit, Zählauflösung 30.000 Punkte



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Industriewaagen
Produktgruppe	Zählsysteme

Messsystem

Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägebereich [Max]	6000 g
Ablesbarkeit (g)	0,2 g
Auflösung	30.000
Einheiten	g
Reproduzierbarkeit	0,2 g
Linearität	± 0,8 g
außermittige Belastung bei 1/3 Max	1 g
Empfohlenes Justiergewicht	5 kg (F2)
Einschwingzeit	2 s
Anwärmzeit	120 min

Eichtechnische Daten

CE Zeichen	✓
------------	---

Bauform

Wägefläche (rechteckig)	230×300 mm
weighingAreaMkt	230×300 mm
Abmessungen Gehäuse (BxTxH)	315×355×110 mm
Fußschrauben drehbar	✓
Libelle	✓

Display

Displayart	LCD
Display Ziffernhöhe - Groß	20 mm

Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen - unter Laborbedingungen	100 mg
Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen - unter Normalbedingungen	1 g
Zählauflösung (unter Laborbedingungen)	60.000
Zähl-Referenzgewicht eingebbar	✓
Referenzstückzahl	free

Funktionen

Zählfunktion	✓
Tariffunktion	manual (multi)

Energieversorgung

mitgeliefertes Netzteil	Akku & Netzteil
Eingangsspannung Netzteil / max. Strom	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Eingangsspannung Gerät / max. Strom	5V, 1A
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus	50 h
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an	70 h
Akku-Ladezeit	12 h

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchte Umgebung (min)	15 %
Luftfeuchte Umgebung (max)	85 %
Umgebungstemperatur (min)	-10 °C
Umgebungstemperatur (max)	40 °C

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung	400×360×195 mm
Nettogewicht ca.	4,2 kg
Bruttogewicht ca.	6 kg
Lieferzeit Gesamt	1 d
UN-Nummer (Gefahrgut)	ERRO

Dienstleistungen (optional)

DAkKS-Kalibrierung Artikelnummer	963-128
Artikelnr. Justage auf Aufstellungsort	961-248

KERN CPE 6K-3



Zählwaage mit integriertem Akku für maximale Unabhängigkeit, Zählauflösung
30.000 Punkte

Piktogramme

STANDARD



OPTION

