

KERN CO 0.5-Y5

Zug- und Druck-Kraftmesszellen aus Edelstahl



Umgebungsbedingungen


| | |
|---------------------------|--------|
| Umgebungstemperatur (min) | -20 °C |
| Umgebungstemperatur (max) | 80 °C |

Verpackung & Versand

| | |
|------------------------|---------------|
| Abmessungen Verpackung | 150×105×40 mm |
| Nettogewicht ca. | 0,05 kg |
| Bruttogewicht ca. | 0,10 kg |
| Lieferzeit Gesamt | 1 d |
| Art des Versands | Paketdienst |
| Versandgewicht | 0,1 kg |

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Kategorie

| | |
|------------------|-----------------|
| Marke | Sauter |
| Produktkategorie | Messzellen |
| Produktgruppe | Messzelle Kraft |

Messsystem

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Wägebereich [Max] | 500 g |
| Max (N) | 5 N |
| Lastzellen-Verbindung | 4-Leiter |
| OIML Klasse | G1 |
| Nennkennwert | 1 mV/V |
| loadCellOutputSensitivityVariance | 0,1 mV/V |
| Kombinierter Fehler | 0,1% |
| loadCellUseTypes | Kraft |
| loadCellInputResistanceNominal | 680 O |
| loadCellOutputResistanceNominal | 680 O |
| loadCellIsolationResistanceMin | 5000 MO |
| loadCellExcitationVoltageMin | 10 V |
| loadCellExcitationVoltageMax | 15 V |
| loadCellInputResistanceVariance | 10 O |
| loadCellOutputResistanceVariance | 10 O |

Eichtechnische Daten

| | |
|------------|---|
| CE Zeichen | ✓ |
|------------|---|

Bauform

| | |
|------------|-----------------|
| Kabellänge | 2 m |
| Material | Stahl, rostfrei |

Funktionen

| | |
|---------------------------|------|
| IP-Schutz (Komplettgerät) | IP66 |
|---------------------------|------|