

KERN FXN 3K-3M



Tischwaage, geschützt durch Edelstahl und Schutzklasse IP68 – jetzt mit noch höherer Genauigkeit



Periodische Nacheichung für Italien	969-112
CE Zeichen	✓

Bauform

Material Wägeplatte	Edelstahl
Wägefläche (rechteckig)	236×195 mm
weighingAreaMkt	236×195 mm
Material Gehäuse	Edelstahl, Kunststoff
Abmessungen Gehäuse (BxTxH)	240×280×120 mm
Abmessungen komplett montiert (Windschutz/Stativ)	240×280×120 mm
Fußschrauben drehbar	✓
Libelle	✓
Material Lastzelle(n)	Aluminium

Display

Displayart	LCD
Display Ziffernhöhe - Groß	25 mm
Display - Hinterleuchtung	ja
Displaysegmente	6
Sprachen des Benutzerinterfaces	Symbolsprache

Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen - unter Laborbedingungen	500 mg
Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen - unter Normalbedingungen	5 g
Zählauflösung (unter Laborbedingungen)	6.000
Referenzstückzahl	10, 20, 50, 100, 200

Funktionen

IP-Schutz (Komplettgerät)	IP68
Toleranzwägung	✓
Zählfunktion	✓
Tarierfunktion	manual (multi)
Unterflurwägung	Keine
Anzahl Tasten für Bedienung	5
Toleranzwägung - Benachrichtigungsarten	akustisch optisch

Energieversorgung

mitgeliefertes Netzteil	Batterie
Batterie	4×1.5 V Size D
Batterie Betriebsdauer	500 h

Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Industriewaagen
Produktgruppe	Food (Küche/Edelstahl/IP65...68-Schutz)

Messsystem

Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägebereich [Max]	3 kg
Ablesbarkeit (g)	1 g
Auflösung	3.000
Mindestgewicht (min)	0,02 kg
Tarierbereich	-3 kg
Reproduzierbarkeit	0,001 kg
Linearität	± 0,001 kg
außermittige Belastung bei 1/3 Max	0,001 kg
Empfohlenes Justiergewicht	3 kg (M1)
Mögliche Justierpunkte	3 kg
Einschwingzeit	2 s
Anwärmzeit	10 min
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht
Anzahl Wägebereiche	1
loadcellType	ZEMIC L6D (C3)

Eichtechnische Daten

Eichklasse	III
Eichung ab Werk möglich	✓
Eichwerte (e)	0,001 kg
Bauartzulassung für Eichung	✓

KERN FXN 3K-3M



Tischwaage, geschützt durch Edelstahl und Schutzklasse IP68 – jetzt mit noch höherer Genauigkeit

Batterie Betriebsdauer -
Hinterleuchtung aus 625 h

Batterie Betriebsdauer -
Hinterleuchtung an 500 h

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchte Umgebung (min) 25 %

Luftfeuchte Umgebung (max) 95 %

Umgebungstemperatur (min) -10 °C

Umgebungstemperatur (max) 40 °C

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung 325×365×225 mm

Nettogewicht ca. 3,4 kg

Bruttogewicht ca. 4,4 kg

Lieferzeit Gesamt 1 d

Art des Versands Paketdienst

Versandgewicht 5,3 kg

UN-Nummer (Gefahrgut) 3496

Dienstleistungen (optional)

DAkkS-Kalibrierung Artikelnummer 963-127


Eichung Artikel 965-227

Artikelnr. Justage auf
Aufstellungsort 961-247

Artikel Konformitätszertifikat 969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

