

# KERN OIV 656

Das Profi-Videomikroskop mit Auto-Fokus



## Energieversorgung

mitgeliefertes Netzteil	Netzteil
Netzteil / Adapter für Länder im Lieferumfang	EURO
Eingangsspannung Gerät / max. Strom	100 - 240 V

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung	420×350×630 mm
Nettogewicht ca.	7 kg
Bruttogewicht ca.	15 kg
Lieferzeit Gesamt	1 d

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Mikroskope
Produktgruppe	Stereomikroskope

## Eichtechnische Daten

CE Zeichen	✓
------------	---

## Bauform

Abmessungen (BxTxH)	372×285×482 mm
Kontrastverfahren	Hellfeld
Optisches System	Axial
Auflösung	2 MP
Sensor-Größe	1/2,8"
Kamera Farbtiefe	Farbe

## Funktionen

Speicher-Funktionalität	✓
Speicher/Datenbank - Gesamtgröße	128 GB

## Fokussierung

Zoom (min)	0,7 x
Zoom (max)	4,5 x
Sehfeld (min)	2,65 mm
Sehfeld (max)	12,64 mm
Vergrößerungsverhältnis	32207

## Beleuchtung

Beleuchtungsrichtung	Auflicht
Beleuchtung dimmbar	Auflicht