

Bodenplatte, für Breite = 300mm, 1 Flanschöffnung F3A

Typ **AFP-3-CS**
 Katalog Nr. **112914**

Lieferprogramm

Sortiment			Zusatzausrüstung CS
Zubehör			Bodenplatten
Beschreibung			Für Flansche F3A Mit eingeschäumter Dichtung
Funktion			Auch als Dachplatte verwendbar durch das Drehen des Gehäuses um 180° Nicht geeignet für Gehäuse CS-.../150
verwendbar für Gehäuse			
Breite		mm	300
Flanschöffnungen	Anzahl		1
Werkstoff			Stahlblech
Oberflächenbeschaffenheit			leichte Struktur

Technische Daten

Allgemeines

Schutzart			IP66 (bei ordnungsgemäßer Verwendung der Flansche F3A-...)
-----------	--	--	--

Material

Werkstoff			Stahlblech
Oberflächenbehandlung			Strukturpulverbeschichtung auf Polyester-Basis
Oberflächenbeschaffenheit			leichte Struktur
Farbe			lichtgrau (RAL 7035)
Glanzgrad			glänzend
Materialstärke		mm	
Bodenplatte		mm	2

Technische Daten nach ETIM 7.0

Schaltschranksysteme (EG000011) / Komponente für den Ausbau (Schaltschrank) (EC002620)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger / Elemente für Schaltschrank/Gehäuse / Komponente für den Ausbau (Schaltschrank) (ec1@ss10.0.1-27-18-28-11 [ACN627011])			
Ausführung			Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite		mm	300
Geeignet für Gehäusebauhöhe		mm	400
Geeignet für Gehäusebautiefe		mm	200
Breite		mm	262
Höhe		mm	5
Tiefe		mm	172
Max. Belastbarkeit		kg	0
Werkstoff			Metall
Farbe			grau
RAL-Nummer			7035

Abmessungen

--