

Typ **AFP-4-CS**  
 Katalog Nr. **112915**

### Lieferprogramm

Sortiment			Zusatzausrüstung CS
Zubehör			Bodenplatten
Beschreibung			Für Flansche F3A Mit eingeschäumter Dichtung
Funktion			Auch als Dachplatte verwendbar durch das Drehen des Gehäuses um 180° Nicht geeignet für Gehäuse CS-.../150
<b>verwendbar für Gehäuse</b>			
Breite		mm	400
Flanschöffnungen	Anzahl		1
Werkstoff			Stahlblech
Oberflächenbeschaffenheit			leichte Struktur

### Technische Daten

#### Allgemeines

Schutzart			IP66 (bei ordnungsgemäßer Verwendung der Flansche F3A-...)
-----------	--	--	------------------------------------------------------------

#### Material

Werkstoff			Stahlblech
Oberflächenbehandlung			Strukturpulverbeschichtung auf Polyester-Basis
Oberflächenbeschaffenheit			leichte Struktur
Farbe			lichtgrau (RAL 7035)
Glanzgrad			glänzend
Materialstärke		mm	
Bodenplatte		mm	2

### Technische Daten nach ETIM 7.0

Schaltschranksysteme (EG000011) / Komponente für den Ausbau (Schaltschrank) (EC002620)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger / Elemente für Schaltschrank/Gehäuse / Komponente für den Ausbau (Schaltschrank) (ec1@ss10.0.1-27-18-28-11 [ACN627011])			
Ausführung			Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite		mm	400
Geeignet für Gehäusebauhöhe		mm	800
Geeignet für Gehäusebautiefe		mm	250
Breite		mm	332
Höhe		mm	5
Tiefe		mm	172
Max. Belastbarkeit		kg	0
Werkstoff			Metall
Farbe			grau
RAL-Nummer			7035

### Abmessungen

--	--	--	--