

**Bodenplatte, für Breite = 500mm, 1 Flanschöffnung F3A**

**Typ**                                    **AFP-5-CS**  
**Katalog Nr.**                        **112916**

**Lieferprogramm**

Sortiment			Zusatzausrüstung CS
Zubehör			Bodenplatten
Beschreibung			Für Flansche F3A Mit eingeschäumter Dichtung
Funktion			Auch als Dachplatte verwendbar durch das Drehen des Gehäuses um 180° Nicht geeignet für Gehäuse CS-.../150
<b>verwendbar für Gehäuse</b>			
Breite		mm	500
Flanschöffnungen	Anzahl		1
Werkstoff			Stahlblech
Oberflächenbeschaffenheit			leichte Struktur

**Technische Daten**

**Allgemeines**

Schutzart			IP66 (bei ordnungsgemäßer Verwendung der Flansche F3A-...)
-----------	--	--	--

**Material**

Werkstoff			Stahlblech
Oberflächenbehandlung			Strukturpulverbeschichtung auf Polyester-Basis
Oberflächenbeschaffenheit			leichte Struktur
Farbe			lichtgrau (RAL 7035)
Glanzgrad			glänzend
Materialstärke		mm	
Bodenplatte		mm	2

**Technische Daten nach ETIM 7.0**

Schaltschranksysteme (EG000011) / Komponente für den Ausbau (Schaltschrank) (EC002620)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger / Elemente für Schaltschrank/Gehäuse / Komponente für den Ausbau (Schaltschrank) (ec1@ss10.0.1-27-18-28-11 [ACN627011])			
Ausführung			Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite		mm	500
Geeignet für Gehäusebauhöhe		mm	700
Geeignet für Gehäusebautiefe		mm	250
Breite		mm	432
Höhe		mm	5
Tiefe		mm	172
Max. Belastbarkeit		kg	0
Werkstoff			Metall
Farbe			grau
RAL-Nummer			7035

**Abmessungen**

--	--	--	--