

KERN FC 1K-BT

Kompaktes Kraftmessinstrument



Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Kraftmessgeräte
Produktgruppe	Digitales Kraftmessgerät

Messsystem

Überlastschutz (von [Max])	150%
Toleranz (% von Max.)	0,3%
Messfrequenz	1000 Hz
Max (N)	1 kN
Ablesbarkeit (N)	1 N

Eichtechnische Daten

CE Zeichen	✓
------------	---

Bauform

Material Gehäuse	Metall
Abmessungen Gehäuse (BxTxH)	145×73×34 mm
Material Displaygehäuse	Metall
Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH)	145×73×34 mm
Abmessungen komplett montiert (Windschutz/Stativ)	145×73×34 mm
Lastaufnahme	Haken

Display

Displayart	LCD
Display Ziffernhöhe - Groß	10 mm
Display umdrehbar	✓

Funktionen

Peak-Funktion	✓
---------------	---

Auto-Off (Batterie)	1 - 60 min
Schnittstellen	USB-Device
Speicher-Funktionalität	✓
Display - Auflösung	160x128
Grenzwert (Min - Max)	✓

Energieversorgung

mitgeliefertes Netzteil	Akku & Netzteil
Netzteil-Art	Steckernetzteil
Eingangsspannung Netzteil / max. Strom	100 V - 240 V
Eingangsspannung Gerät / max. Strom	5V, 1A
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus	20 h
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an	20 h
Akku-Ladezeit	4 h

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung	340×155×110 mm
Nettogewicht ca.	0,95 kg
Bruttogewicht ca.	1,2 kg
Lieferzeit Gesamt	1 d
Art des Versands	Paketdienst
Versandgewicht	1,2 kg
UN-Nummer (Gefahrgut)	3496

Dienstleistungen (optional)

ISO-Kalibrierung Artikel	961-162
ISO-Kalibrierung Artikel - nur Zug	961-162
ISO-Kalibrierung Artikel - nur Druck	961-262
ISO-Kalibrierung Artikel - Zug/ Druck	961-362
ISO-Kalibrierung Artikel - nur Zug	961-162
ISO-Kalibrierung Artikel - nur Druck	961-262
ISO-Kalibrierung Artikel - Zug/ Druck	961-362


KERN FC 1K-BT

Kompaktes Kraftmessinstrument



Piktogramme

STANDARD



OPTION

