

RASPBERRY PI BREADBOARD-KIT



TECHNISCHE DATEN

Breadboard:

Steckplatine	830 Pin (200 Pin für Stromversorgung)
Maße	165 x 55 mm
Pitch Abstand	2.54 mm

Board für Stromversorgung:

Betriebsspannung	Max. 700 mA
Eingang 1	Hohlstecker 5.5 / 2.1 mm , DC IN 6 – 12V
Eingang 2	USB 5V
Eingang 3	Micro USB 5V
Ausgang	3,3V; 5V; Masse ; USB (s.o)
Maße	Ca. 70x15x30 mm

Montagehalterung:

Material	Acryl
Maße	20 x 20 cm

Verbindungskabel:

Krokodilklemmen	10 Stück , 50 cm
Jumper-Kabel (Buchse)	20 Stück , 25 cm , 40 Pins (20x Anschluss A , 20x Anschluss B)
Jumper-Kabel (Buchse)	20 Stück , 50 cm , 40 Pins (20x Anschluss A , 20x Anschluss B)

Flachband-Kabel:

Anschluss A	GPIO-Buchse
Anschluss B	GPIO-Buchse / GPIO-Stecker
Länge	15 cm

Port-Doubler:

Mainboard-Steckplätze	4x GPIO Leisten
Maße	55 x 66 mm

Aufbewahrungskoffer:

Farbe	Schwarz
Material	Kunststoff
Maße	225 x 210 x 70 mm
Artikelnummer	RB-Bread-Kit
EAN	4250236823676