

HyperDrive 14-Port USB-C Docking Station

SKU: HD-GD1000 UVP: £219.99 | €249.99

*The NPD Group/Retail Tracking Service, U.S., Annual 2021.



FEATURES

Works With Chromebook™ Zertifiziert

Von Google™ - Ingenieuren zertifiziert, um die Chromebook™ - Kompatibilitätsstandards zu erfüllen und garantiert mit jedem Chromebook™ zu funktionieren.

Automatische OTA-Firmware-Updates

Automatische „Over-the-Air“-Firmware-Updates über Chrome OS® für optimale und sichere Konnektivität.

14 leistungsstarke Port Auswahlmöglichkeiten

Die ultimative Konnektivitätslösung für Unternehmen mit 14 leistungsstarken Port-Auswahlmöglichkeiten.

Plug and Play

Keine Installation von Treibern erforderlich

Unterstützt Dual- und Triple-Monitor-Setups

4K @ 60 Hz Unterstützung für zwei unabhängige externe Monitore und 4K @ 30 Hz Unterstützung für drei unabhängige externe Monitore

Schnelles Aufladen mit 65 W USB-C Power Delivery

Laden Sie während der Arbeit oder beim Spielen, mit USB-C Pass-Through Charging.

Kompatibel mit Sicherheitsschlitzern

Kompatibel mit den Targus Universalschlössern der Serien ASP8 und ASP9, um Ihr Gerät vor Diebstahl zu schützen.

Montierbar

Mit optionaler VESA-Halterung

Die weltweit erste und leistungsstärkste USB-C-Dockingstation mit Works With Chromebook™-Zertifizierung und 14 Anschlüssen für ultimative Konnektivität in Unternehmen.

VERBINDUNGEN UND ANSCHLÜSSE:

- USB-C Upstream PD 65 W (Thunderbolt-kompatibel)
- 2 x HDMI 4K 60 Hz
- 2 x DP1.4 4K 60 Hz
- USB-C 4K 60 Hz 10 Gbit/s
- USB-C 10 Gbit/s
- 3 x USB-A 10 Gbit/s
- 2 x USB-A 480 Mbit/s
- Gigabit-Ethernet
- 3.5 mm Audio-Kombibuchse (Lautsprecher + Mikrofon)

KOMPATIBILITÄT

- Universelle Kompatibilität – Kompatibel mit Geräten, die über einen USB-C-Anschluss mit DP Alt Mode-Unterstützung verfügen

SPECIFICATIONS

UVP: £219.99 | €249.99

Farbe: Silber

Garantie : 2 Year Limited Warranty

EAN Code: 817110014717

HTS: 8471800000

Produktabmessungen.. (L x W x H) cm: 21.00 x 8.00 x 2.80 | N/Akg

Abmessungen Verpackung.. (L x W x H) cm: 29.50 x 14.50 x 9.00 | N/Akg | Qty: 1

Abmessungen des Innenkartons. (L x W x H) cm: N/A x N/A x N/A | N/Akg | Qty: N/Akg

Abmessungen des Umkartons. (L x W x H) cm: 48.00 x 31.00 x 31.39 | N/Akg | Qty: 10

Herkunftsland: CN