



EDL-412/SW

Best.-Nr.: 1000620

PRODUKTINFOS

Wetterfester ELA-Kugellautsprecher

- 100-V-Übertragungstechnik oder 8-Ω-Betrieb
- Schwarzes ABS-Gehäuse (selbstverlöschend, entspricht der Norm UL94V0)
- 480-cm-Anschlusskabel mit Baldachin beiliegend

TECHNISCHE DATEN

EDL-412/SW

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V oder niederohmig
Nennbelastbarkeit	10/5/2,5 W
Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	160-20000 Hz
Anzahl eingebauter LS-Chassis	1
Kennschalldruck	92 dB/W/m

EDL-412/SW

Gehäusematerial	ABS, UL94V0
Farbe	Schwarz
Montagevorrichtung	Kabel mit Baldachin
Schutzart	IP44
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	Ø 184 mm
Breite	Ø 184 mm
Gewicht	1,65 kg
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,3 x 0,22 x 0,23 m
Bruttogewicht	2 kg
Nettogewicht	1,65 kg