



EDL-420/SW

Best.-Nr.: 1000621

PRODUKTINFOS

Wetterfester ELA-Kugellautsprecher

- 100-V-Übertragungstechnik oder 8-Ω-Betrieb
- Schwarzes ABS-Gehäuse (selbstverlöschend, entspricht der Norm UL94V0)
- 480-cm-Anschlusskabel mit Baldachin beiliegend

TECHNISCHE DATEN

EDL-420/SW

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V oder niederohmig
Nennbelastbarkeit	20/10/5 W
Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	120-20000 Hz
Anzahl eingebauter LS-Chassis	1
Kennschalldruck	94 dB/W/m

EDL-420/SW

Gehäusematerial	ABS, UL94VO
Farbe	Schwarz
Montagevorrichtung	Kabel mit Baldachin
Schutzart	IP44
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	Ø 265 mm
Breite	Ø 265 mm
Gewicht	2,3 kg
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,305 x 0,285 x 0,38 m
Bruttogewicht	2,84 kg
Nettogewicht	2,34 kg