



EDL-6

Best.-Nr.: 1000263

PRODUKTINFOS

ELA-Deckenlautsprecher

- 100-V-Übertragungstechnik
- 15-cm-Breitbandlautsprecher (6")
- Kunststoffgehäuse mit Metallgitter
- Leistungsabgriff 8 W
- Schnellmontageeinrichtung mit Federklemmen
- Anschluss über Schraubklemme
- Für Deckenstärken 5-25 mm

TECHNISCHE DATEN

EDL-6

Übertragungstechnik	100 V
Frequenzbereich	90-18000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	8 W
Kennschalldruck	90 dB/W/m

EDL-6

Max. Nennschalldruck	99 dB
Abstrahlwinkel	H90°/V90°
Abstrahlwinkel horizontal	90°
Abstrahlwinkel vertikal	90°
Schwingspuldurchm.	Ø 20 mm
Einbauöffnung	Ø 170 mm
Einbautiefe	65 mm
Abmessungen	Ø 193 mm x 72 mm
Außendurchmesser	Ø 193 mm
Breite	Ø 193 mm
Tiefe	72 mm
Farbe	Weiß
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	476 g
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	150
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,075 x 0,19 x 0,196 m
Bruttogewicht	0,542 kg
Nettogewicht	0,476 kg