



PA-803DAP

Best.-Nr.: 1000168

PRODUKTINFOS

ELA-Mono-Class-D-Mischverstärker

mit integriertem MP3-Spieler, FM-/DAB+-Tuner und Bluetooth

- 1 x 30 W
- Class-D-Konzept mit hohem Wirkungsgrad zur Senkung der Energiekosten
- Geräuschloser Betrieb durch lüfterloses Kühlkonzept
- Bluetooth Version 4.2
- MP3-Spieler mit USB/SD-Schnittstelle, FM/DAB+-Radio, LED-Display, IR-Fernbedienung
- Empfang von rauschfreiem "Digitalradio" (DAB+)
- 1 symmetrischer XLR-Mikrofon-Eingang mit 48-V-Phantomspeisung und Prioritätswahl für Durchsagen
- 2 asymmetrische Eingänge, umschaltbar Mic/Line
- 2 asymmetrische Line-Eingänge
- 1 Emergency-Eingang
- 1 Music-on-hold-Ausgang (MOH)
- LautsprecherAusgänge über Schraubkontakte
- 2 Line-Ausgänge
- Ein- und Ausgangspegelregler
- 2-fach-Klangregelung für den Ausgang
- LEDs für Betrieb, Clipping, Protect und Signalpegel

TECHNISCHE DATEN

PA-803DAP

Nennleistung	30 W
Kanäle	1
Zonen	1
Eingänge	4,5 mV/600 Ω (Mic 1-3), 120 mV (Line 2-3), 60 mV (Line 4-5) 90 mV (Tel.)
Frequenzbereich	60-15000 Hz
Klangregelung Tiefen	ja
Klangregler Höhen	ja
Störabstand	72 dB (Mic) 85 dB (Line)
Klirrfaktor	< 0,5 %
Phantomspannung	48 V
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	100 VA
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	DC 24 V
Stromstärke (evtl. alternativ)	2,5 A
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	320 mm
Höhe	95 mm
Tiefe	245 mm
Gewicht	3,74 kg
Anschlüsse	1 x XLR (Mic1), 2 x 6,3-mm-Klinke (Mic2-3/Line1-2), 2 x Cinch L/R (Line3-4), 2 x Cinch (Master Out), 1 x IEC (FM), Schraubkontakte (Emergency), Schraubkontakte (MOH), Schraubkontakte (DC 24 V), Schraubkontakte (Lautsprecher)
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,39 x 0,16 x 0,31 m
Bruttogewicht	4,33 kg
Nettogewicht	3,74 kg