



SONIDO

Best.-Nr.: 1000599

PRODUKTINFOS

Bluetooth-Stereo-Headset

- Für den universellen Einsatz
- Bluetooth-Version V5.0, 2,4 GHz, Reichweite 10 m
- Auch kabelgebunden nutzbar
- Eingebautes Mikrofon
- Geschlossenes System
- Gepolsterte Ohrkissen und Kopfauflage
- Lieferung inklusive Transporttasche, 1,3 m Anschlusskabel (2 x 3,5-mm-Klinkenstecker), 0,6 m Ladekabel (USB A auf Micro-USB)

TECHNISCHE DATEN

SONIDO

Art Stereo-Headset

Übertragungsart Bluetooth

Übertragungsbereich Kopfhörer 20-20000 Hz

SONIDO

Nennimpedanz Kopfhörer	32 Ω
Kopfhörerempfindlichkeit	108 dB/mW
Speisung	eingebauter 3,7-V-Polymer-Li-Ion-Akku 400 mAh
	Ladezeit ca. 2 Stunden
	Standby-Zeit ca. 60 Stunden
	Anrufzeit ca. 15 Stunden
Kabel	Musikzeit ca. 15 Stunden
	1,3 m Anschlusskabel (3,5-mm-Klinke/3,5-mm-Klinke)
	0,6 m Ladekabel (USB A/Micro-USB)
Gewicht ohne Kabel	240 g