



## TRILEDO Single

Indoor Deckenaufbauleuchte, QPAR51, alu br., max 10W

Die dreh- und schwenkbare Deckenleuchte TRILEDO SQUARE CL ist aus Aluminium gefertigt und ist verfügbar in den Gehäusefarben weiß, aluminium gebürstet und schwarz matt. Durch den Aluminium Leuchtenkopf ist die individuelle Ausrichtung des Lichtkegels möglich. Bestückt mit einer GU10 ermöglicht die Leuchte den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.

## TECHNISCHE DATEN

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Art. Nr.:                | 1002004                |
| Fassung                  | GU10                   |
| Leuchtmittel             | LED GU10 51mm          |
| Anzahl Fassungen         | 1                      |
| Leuchtmittel inklusive   | Nein                   |
| Primäre Nennspannung     | 220-240V ~50/60Hz mA/V |
| Schwenkbereich           | 20 °                   |
| Horizontaler Drehbereich | 350 °                  |
| Länge                    | 8.5 cm                 |
| Breite                   | 8.5 cm                 |
| Höhe                     | 9.5 cm                 |
| Nettogewicht             | 0.844 kg               |
| Bruttogewicht            | 0.935 kg               |
| IP Code                  | IP 20                  |
| Schutzklasse             | I                      |
| Montage                  | Aufbau                 |
| Montagedetails           | Decke                  |
| Wattage                  | 10 W                   |
| Farbe                    | aluminium              |
| BIG WHITE Seite          | 266                    |

## Leuchtmittlempfehlung

|         |  |
|---------|--|
| 1004973 | LED QPAR51 , Leuchtmittel GU10 3000K 36°               |
| 1005075 | LED Leuchtmittel QPAR-51 , GU10, 2700K, grau           |
| 1005080 | LED Leuchtmittel QPAR-51 , GU10, 3000K, schwarz        |
| 1005273 | QPAR51 GU10 , LED Leuchtmittel 6W 2200 2700K CRI90 36° |