




## HELIA AMBIENT 35

### Indoor LED Pendelleuchte schwarz flache Rosette

Mit der HELIA AMBIENT 35 verfügen Sie über eine Einbau Pendelleuchte mit puristischer und klarer Formgebung. Die Leuchte ist in einer Version ohne und einer Version mit Deckenrosette erhältlich. Integriert ist eine warmweiße Premium LED die durch den Acryl-Aufsatz ein besonders angenehmes Licht abgibt. Die Leuchte wird mit einer Abhängung/Zuleitung geliefert.



## TECHNISCHE DATEN

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Art. Nr.:                          | 1003435     |
| Sekundär Strom / Sekundär Spannung | 500mA       |
| Länge                              | 38 cm       |
| Pendellänge                        | 200 cm      |
| Durchmesser                        | 3.5 cm      |
| Einbaudurchmesser                  | 6.8 cm      |
| Einbautiefe                        | 3 cm        |
| Nettogewicht                       | 0.656 kg    |
| Bruttogewicht                      | 0.95 kg     |
| Schutzklasse                       | III         |
| Montage                            | Einbau      |
| Montagedetails                     | Decke       |
| Wattage                            | 7.5 W       |
| Lumen                              | 425 lm      |
| Lichtfarbtemperatur                | 3000 Kelvin |
| Farbe                              | schwarz     |
| CRI                                | 90          |
| LXXBXX Daten                       | L70B50      |
| BIG WHITE Seite                    | 157         |

## Lichtquelle

|        |  |
|--------|--|
| 916381 |  The icon for the energy label, showing a yellow arrow pointing right with the letter 'E' inside, and the letters 'A' and 'G' stacked vertically to its left. |
|--------|--|

## Zubehör

|        |   |
|--------|---|
| 464091 | LED-TREIBER , 9VA,<br>500mA, inkl. Zugentlas-<br>tung |
| 464141 |   |