




HELIA AMBIENT 35

Indoor LED Pendelleuchte TRIAC schwarz mit Rosette

Mit der HELIA AMBIENT 35 verfügen Sie über eine Pendelleuchte mit puristischer und klarer Formgebung. Die Leuchte ist in einer Version ohne und einer Version mit Deckenrosette erhältlich. Integriert ist eine warmweiße Premium LED die durch den Acryl-Aufsatz ein besonders angenehmes Licht abgibt. Die Leuchte wird mit einer Abhängung/Zuleitung geliefert.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1003436
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	500mA
Länge	38 cm
Pendellänge	200 cm
Durchmesser	3.5 cm
Nettogewicht	0.972 kg
Bruttogewicht	1.2 kg
Schutzklasse	I
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Wattage	9 W
Lumen	425 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Farbe	schwarz
CRI	90
LXXBXX Daten	L70B50
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	30 °C
BIG WHITE Seite	157

Lichtquelle

916381

