




## ENOLA\_B PD-1

Pendelleuchte, QPAR51, weiß, max. 50W

Die puristische Pendelleuchte ENOLA\_B PD-1 besteht aus einer Aluminium Konstruktion und ist wahlweise verfügbar in den Gehäusefarben weiß, messing, schwarz und silbergrau. Durch die eingebaute GU10 Hochvoltfassung ist ENOLA\_B fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.



## TECHNISCHE DATEN

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Art. Nr.:              | 151851                 |
| Fassung                | GU10                   |
| Leuchtmittel           | QPAR51                 |
| Anzahl Fassungen       | 1                      |
| Leuchtmittel inklusive | Nein                   |
| Primäre Nennspannung   | 220-240V ~50/60Hz mA/V |
| Pendellänge            | 150 cm                 |
| Höhe                   | 30 cm                  |
| Durchmesser            | 6.7 cm                 |
| Nettogewicht           | 0.735 kg               |
| Bruttogewicht          | 0.956 kg               |
| IP Code                | IP 20                  |
| Schutzklasse           | I                      |
| Montage                | Aufbau                 |
| Montagedetails         | Decke                  |
| Wattage                | 50 W                   |
| Farbe                  | weiß                   |
| BIG WHITE Seite        | 161                    |

## Leuchtmittlempfehlung

|         |   |
|---------|---|
| 1004972 | LED QPAR51 , Leuchtmittel GU10 2700K 36°  |
| 1005077 | LED Leuchtmittel QPAR-51 , GU10, 2700K, schwarz   |
| 1005083 | LED Leuchtmittel QPAR-51 , GU10, 4000K, schwarz   |
| 1005311 | QPAR51 GU10 tunable smart , LED Leuchtmittel weiß / transparent 5W 2700-6500K CRI90 38° |