



ENOLA_B PD-1

Pendelleuchte, QPAR51, messing, max. 50W

Die puristische Pendelleuchte ENOLA_B PD-1 besteht aus einer Aluminium Konstruktion und ist wahlweise verfügbar in den Gehäusefarben schwarz, weiß, messing und silbergrau. Durch die eingebaute GU10 Hochvoltfassung ist ENOLA_B PD-1 fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	151853
Fassung	GU10
Leuchtmittel	QPAR51
Anzahl Fassungen	1
Leuchtmittel inklusive	Nein
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Pendellänge	150 cm
Höhe	30 cm
Durchmesser	6.7 cm
Nettogewicht	0.728 kg
Bruttogewicht	0.948 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	I
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Wattage	50 W
Farbe	gold
BIG WHITE Seite	161

Leuchtmittlempfehlung

1004972	LED QPAR51 , Leuchtmittel GU10 2700K 36°
1005077	LED Leuchtmittel QPAR-51 , GU10, 2700K, schwarz
1005083	LED Leuchtmittel QPAR-51 , GU10, 4000K, schwarz
1005311	QPAR51 GU10 tunable smart , LED Leuchtmittel weiß / transparent 5W 2700-6500K CRI90 38°