




HELIA 30 PD

LED Indoor Pendelleuchte, soft gold, 3000K, Aufbauversion


Mit der HELIA 30 verfügen Sie über eine Pendelleuchte mit puristischer und klarer Formgebung. Die Leuchte ist in soft gold, schwarz, weiß und kupfer gebürstet erhältlich. Integriert ist eine 7,5W warmweiße Premium LED und wird von einem integrierten Konstantstromtreiber versorgt. Die Leuchte wird mit einer Zuleitung von 1,5 Metern Länge geliefert. Somit ist die Leuchte fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1002172
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	500mA
Länge	60 cm
Pendellänge	150 cm
Durchmesser	3 cm
Nettogewicht	0.81 kg
Bruttogewicht	1.095 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	I
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Wattage	9.2 W
Lumen	620 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	40 °
Farbe	gold
CRI	90
LXXBXX Daten	L70B50
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C

Lichtquelle

916381		maximale Umgebungstemperatur	35 °C
		BIG WHITE Seite	158