




## FITU PD

Indoor Pendelleuchte, E27, soft gold, max. 60W, 5m

Die FITU Pendelleuchte mit offenem Kabelende lässt sich in beliebigen Farbvarianten mit unseren FITU Deckenrosetten kombinieren. Durch den verbauten E27 Sockel ist die Leuchte für LED- und Energiesparleuchtmittel geeignet. Die Pendellänge beträgt 500 cm und kann bei der Montage entsprechend eingekürzt werden. Fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.



## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1002168
Fassung	E27
Anzahl Fassungen	1
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Pendellänge	500 cm
Höhe	9.1 cm
Durchmesser	4.4 cm
Nettogewicht	0.34 kg
Bruttogewicht	0.388 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	II
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke mit Zubehör
Wattage	60 W
Farbe	gold
maximale Umgebungstemperatur	30 °C
BIG WHITE Seite	150

## Leuchtmittlempfehlung

1005303	A60 E27 , LED Leuchtmittel transparent 7,5W 2700K CRI90 320°
---------	---