




BIG SUN 30 PD

Indoor Pendelleuchte, E27, weiß, max. 60W

Die große Version der kugelförmigen Hochvolt Pendelleuchte SUN besteht aus einem hochwertigen Leuchterschirm aus Glas, der optisch mit einer Halterung aus verchromtem Aluminium abgerundet wird. Der Glasschirm ist mundgeblasen, was die BIG SUN Pendelleuchte zu einem stetigen Unikat macht. Eine passende Deckenrosette ist separat erhältlich.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1002046
Fassung	E27
Anzahl Fassungen	1
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Pendellänge	170 cm
Höhe	27.3 cm
Durchmesser	30 cm
Nettogewicht	1.259 kg
Bruttogewicht	3.279 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	II
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke mit Zubehör
Wattage	60 W
Farbe	weiß
BIG WHITE Seite	173

Leuchtmittlempfehlung

1005302	A60 E27 , LED Leuchtmittel weiß 13,2W 2700K CRI90 220°
1005303	A60 E27 , LED Leuchtmittel transparent 7,5W 2700K CRI90 320°

Zubehör

1001542	PENDELLEUCHTENADAPTER , für Hochvolt-Stromschiene 3Phasen, verkehrsweiß, inkl. Montagezubehör
132600	DECKENROSETTE FITU , 1er Rosette, rund, schwarz, inkl. Zugentlastung
132601	DECKENROSETTE FITU , 1er Rosette, rund, weiß, inkl. Zugentlastung
132605	DECKENROSETTE FITU , 1er Rosette, rund, chrom, inkl. Zugentlastung
143120	PENDELLEUCHTENADAPTER , für Hochvolt 1Phasen-Aufbauschiene, schwarz, inkl. Zugentlastung und Gewindestück
143121	PENDELLEUCHTENADAPTER , für Hochvolt 1Phasen-Aufbauschiene, weiß, inkl. Zugentlastung und Gewindestück
143124	PENDELLEUCHTENADAPTER , für Hochvolt 1Phasen-Aufbauschiene, silbergrau, inkl. Zugentlastung und Gewindestück
145990	PENDELLEUCHTENADAPTER , für Hochvolt-Stromschiene 3Phasen, schwarz, inkl. Montagezubehör
145994	PENDELLEUCHTENADAPTER , für Hochvolt-Stromschiene 3Phasen, grau, inkl. Montagezubehör