




FITU PD E27

Indoor Pendelleuchte weiß 5m Kabel mit offenem Kabelende

Die schmale Version der FITU Pendelleuchte mit offenem Kabelende lässt sich in beliebigen Farbvarianten mit unseren FITU Deckenrosetten kombinieren. Durch den verbauten E27 Sockel ist die Leuchte für LED- und Energiesparleuchtmittel geeignet. Die Pendellänge beträgt 500 cm und kann bei der Montage entsprechend eingekürzt werden. Fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1002562
Fassung	E27
Anzahl Fassungen	1
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Pendellänge	500 cm
Höhe	40 cm
Durchmesser	4.4 cm
Nettogewicht	0.667 kg
Bruttogewicht	0.884 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	II
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke mit Zubehör
Wattage	60 W
Farbe	weiß
maximale Umgebungstemperatur	30 °C
BIG WHITE Seite	150

Leuchtmittlempfehlung

1005265	ST64 E27 , LED Leuchtmittel gold 7,5W 2500K CRI90 320°
1005303	A60 E27 , LED Leuchtmittel transparent 7,5W 2700K CRI90 320°
1005304	A60 E27 , LED Leuchtmittel gefrostet 7,5W 2700K CRI90 320°
1005318	A60 E27 RGBW smart , LED Leuchtmittel weiß / milchig 9W CRI90 230°