

INNOVATIVER UND FLACHER GLASBODEN: 33% MEHR NUTZFLÄCHE* UND MÜHELOSE REINIGUNG.



Solo Mikrowelle mit Glasboden MW 7761

- **Innovativer, vollflächiger Glasboden mit Mikrowellenreflektor.**
Für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und perfekt gegarte Speisen, völlig ohne Drehteller.
- **Durch 33% größere Nutzfläche* auch geeignet für großes Geschirr.**
Perfekt geeignet für eckige Auflaufformen und große Teller.
- **Mühevolle und absolut unkomplizierte Reinigung.**
Der vollflächige Glasboden kann einfach mit einem Tuch gereinigt werden.
- **Einfache und unkomplizierte Bedienung.**
Zwei Drehregler zur Einstellung der Leistungsstufe und Garzeit.

*im Vergleich zu herkömmlichen Mikrowellen mit Drehteller (z.B. MW 7770)

Produktdetails



Mühe- und absolut unkomplizierte Reinigung:

Der vollflächige Glasboden kann einfach mit einem Tuch gereinigt werden.



Einfache und unkomplizierte Bedienung:

Zwei Drehregler zur Einstellung der Leistungsstufe und Garzeit.



Optimale Platzausnutzung:

Durch 33% größere Nutzfläche* auch geeignet für eckige Auflaufformen und große Teller.

Wichtige Daten im Überblick

Leistung	800 W
Kapazität	20 l
Farbe / Material	Schwarz / Edelstahl
Weitere Besonderheiten	- 6 verschiedene Leistungsstufen - Auftauen nach Zeit oder Gewicht
Kabellänge	1,0 m
Fläche Keramikboden	26 x 26 cm
Höhe Garraum	18,5 cm
Maße der Verpackung	52,5 x 44 x 32 cm
Bruttogewicht inkl. Verp.	13,4 kg
Maße des Produktes	46,5 x 39,5 x 27,5 cm
Maße Innenraum	30,0 x 32,0 x 18,5 cm
Nettogewicht des Produktes	12,5 kg
VE	1
GTIN-Code	4008146037580