




## SOMNILA SPOT

**Indoor LED Wandaufbauleuchte 3000K schwarz Version links inkl. USB Anschluss**


Entwickelt als ideale Bett- oder Leseleuchte bietet die SOMNILA Leuchterserie ein innovatives und benutzerfreundliches Leuchten Konzept. Die elegante Wandaufbauleuchte ist aus weiß oder schwarz lackiertem Aluminium gefertigt und besticht durch professionell verarbeitete Mechanik, gepaart mit moderner LED Technik. Ausgestattet mit einem USB Anschluss sowie dem notwendigen Smartphone Halter bietet die Leuchte einen zusätzlichen Mehrwert. Die Spot-Beleuchtung kann individuell ausgerichtet werden und leuchtet somit ideal und punktgenau aus. Die zweite Lichtquelle dient der Allgemeinbeleuchtung. Bei Bedarf können die beiden Lichtquellen der Leuchte, über die verbauten Schalter getrennt, voneinander geschaltet werden. Um sich perfekt in den Raum zu integrieren stehen die Leuchten als Version zur links- bzw. rechtsseitigen Montage zur Verfügung. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.



## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1003455
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	2
Primäre Nennspannung	100-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	12V
Breite	28 cm
Höhe	16 cm
Tiefe	7 cm
Nettogewicht	1.476 kg
Bruttogewicht	1.93 kg
Schutzklasse	I
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Wattage	15 W
Lumen	490 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	110 °
Farbe	schwarz
CRI	90
LXXBXX Daten	L70B50
Umgebungstemperatur	45 °C
minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C

## Lichtquelle

916551		BIG WHITE Seite	226
916404	