




ENOLA ROUND UP/DOWN L

Outdoor LED Wandaufbauleuchte anthrazit CCT 3000/4000K

Die puristische Leuchtenserie ENOLA SQUARE und ROUND bestehen aus einer zylindrischen bzw. rechteckigen Aluminium Konstruktion und sind bestückt mit leistungsstarken LED. Mittels eingebautem CCT switch kann die Lichtfarbe bei der Installation zwischen 3000K und 4000K gewechselt werden. Durch den eingebauten LED-Treiber erfolgt der elektrische Anschluss der Leuchte direkt an 230V Netzspannung. Um ein möglichst breites Anwendungsspektrum abdecken zu können, stehen ein und zwei flammige Wandleuchten sowie Deckenleuchten in runder und eckiger Form in unterschiedlichen Größen zur Verfügung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Art. Nr.: | 1003441 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 2 |
| Primäre Nennspannung | 220-240V ~50/60Hz mA/V |
| Sekundär Strom / Sekundär Spannung | 700mA |
| Breite | 14 cm |
| Höhe | 33.2 cm |
| Tiefe | 19 cm |
| Nettogewicht | 3.077 kg |
| Bruttogewicht | 3.843 kg |
| IP Code | IP 65 |
| Schutzklasse | I |
| Schlagfestigkeitsklasse | IK06 |
| Schlagfestigkeit | 0,2 Joule |
| Montage | Aufbau |
| Montagedetails | Wand,Wand mit Zubehör |
| Anzahl Durchverdrahtung | 10 |
| Wattage | 55 W |
| Lumen | 5400 / 6000 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 3000/4000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 38 ° |
| Farbe | anthrazit |
| CRI | 90 |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 916421 |  |
|--------|---|

Zubehör

| | |
|---------|--|
| 1002853 | Abstandshalter Set , für Outdoor Wandaufbau- leuchten anthrazit |
| 1005263 | ENOLA L , Reflektor chrom 60° |

| | |
|------------------------------|--------|
| LXXBXX Daten | L70B50 |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| BIG WHITE Seite | 612 |