



## LED NETZTEIL 100W 24V TRIAC DIMMBAR

TRIAC dimmbares LED Netzteil mit einer Maximalen Leistung von 100 W bei einer Spannung von 24 V.

### TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1003105
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz ma/V
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	24V DC
Länge	21 cm
Breite	6.7 cm
Höhe	3.4 cm
Nettogewicht	0.414 kg
Bruttogewicht	0.436 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	II
Montage	Aufbau
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Farbe	weiß
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	50 °C
BIG WHITE Seite	796