



LED Treiber 6W

350mA TRIAC dimmbar

TRIAC dimmbarer LED Treiber mit einer Leistung von 6W

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1002791
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz ma/V
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	350mA
Länge	6.3 cm
Breite	4 cm
Höhe	2.3 cm
Nettogewicht	0.066 kg
Bruttogewicht	0.073 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	II
Montage	Einbau
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Farbe	weiß
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	50 °C
BIG WHITE Seite	797