




DISPLAY

ADL QPAR51, chrom, max. 50W, inkl. Anschlussbox

Dreh- und schwenkbare Hochvolt-Displayleuchte DISPLAY bei der Montagebügel und Kopf über einen gebogenen Ausleger verbunden sind. Durch den montierten GU10 Sockel ist die individuell mit LED- oder Halogenleuchtmittel bestückbare Leuchte für viele Anwendungen geeignet. Der elektrische Anschluss der Leuchte erfolgt durch die Zuleitung sowie Anschlussbox direkt an 230V Netzspannung.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	146332
Fassung	GU10
Leuchtmittel	QPAR51
Anzahl Fassungen	1
Leuchtmittel inklusive	Nein
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Schwenkbereich	90 °
Horizontaler Drehbereich	200 °
Länge	46 cm
Höhe	9 cm
Durchmesser	3.5 cm
Nettogewicht	0.282 kg
Bruttogewicht	0.391 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	II
Montage	Aufbau
Wattage	50 W
Farbe	chrom
BIG WHITE Seite	245

Leuchtmittlempfehlung

1004973	LED QPAR51 , Leuchtmittel GU10 3000K 36°
1005079	LED Leuchtmittel QPAR-51 , GU10, 3000K, weiß
1005082	LED Leuchtmittel QPAR-51 , GU10, 4000K, weiß
1005273	QPAR51 GU10 , LED Leuchtmittel 6W 2200 2700K CRI90 36°

Zubehör

151041	DEKORING , für LIGHT EYE, 51 mm, weiß
151049	DEKORING , für LIGHT EYE, 51 mm, chrom