



FENDA

Standleuchte, Leuchtenfuß, TC-(D,H,T,Q)SE, metall gebürstet, ohne Schirm, max. 60W

Mit der FENDA Standleuchte bieten wir ein neues Grunddesign für Wohnraumleuchten an. Der metall gebürstete Sockel ermöglicht die Kombination mit diversen Schirmen aus der FENDA Serie. Vorbereitet für die Aufnahme von LED- oder Energiesparlampen mit E27 Sockel, ist die FENDA fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Darüber hinaus verfügt sie über einen, in der Zuleitung verbauten, Schalter.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	155795
Fassung	E27
Anzahl Fassungen	1
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Höhe	145 cm
Durchmesser	28 cm
Nettogewicht	5.657 kg
Bruttogewicht	6.479 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	II
Schlagfestigkeitsklasse	IK03
Schlagfestigkeit	0,35 Joule
Montage	Mobil
Wattage	60 W
Farbe	nickel
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
BIG WHITE Seite	104

Leuchtmittlempfehlung

1005301	A60 E27 , LED Leuchtmittel weiß 9W 2700K CRI90 220°
1005303	A60 E27 , LED Leuchtmittel transparent 7,5W 2700K CRI90 320°
1005304	A60 E27 , LED Leuchtmittel gefrostet 7,5W 2700K CRI90 320°
1005318	A60 E27 RGBW smart , LED Leuchtmittel weiß / milchig 9W CRI90 230°