



## TENSEO TRANSFORMATOR

für Niedervolt-Seilsystem chrom 50VA

Dimmbarer, konventioneller 12V Niedervolttransformator in ansprechendem Design mit direktem Niedervoltanschluss sowie einer maximalen Leistung von 50W. Erhältlich in mehreren Farbvarianten.

### TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1002693
Primäre Nennspannung	230V ~50Hz ma/V
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	12V AC
Höhe	11 cm
Durchmesser	11.1 cm
Nettogewicht	1.699 kg
Bruttogewicht	1.98 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	I
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke,Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenanschnitt
Farbe	chrom
minimale Umgebungstemperatur	10 °C
maximale Umgebungstemperatur	60 °C
BIG WHITE Seite	501