



DIO FLEX PLATE

WL, LED Indoor Displayleuchte, chrom, 2700K

Hochvolt-Displayleuchte für Wandmontage der DIO FLEX PLATE Serie bei der Rosette und Kopf über einen Flexarm verbunden sind. Durch den montierten Schalter ist die individuell ausrichtbare Leuchte für viele Anwendungen geeignet. Der elektrische Anschluss der Leuchte erfolgt direkt an 230V Netzspannung. Als Alternative ist eine LED Version verfügbar.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1002116
Primäre Nennspannung	100-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	350mA
Länge	49.8 cm
Durchmesser	9 cm
Nettogewicht	0.511 kg
Bruttogewicht	0.588 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	I
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Wattage	1.9 W
Lumen	100 lm
Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Abstrahlwinkel	45 °
Farbe	chrom
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
BIG WHITE Seite	229

Lichtquelle

916554

