

KERN ORL 94BS

Digitale Brechungsindex-Messung für universelle Anwendungen



Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung	280×180×80 mm
Nettogewicht ca.	0,40 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Lieferzeit Gesamt	1 d
UN-Nummer (Gefahrgut)	3481

Dienstleistungen (optional)

ISO-Kalibrierung Artikel	961-290
--------------------------	---------

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Refraktometer
Produktgruppe	Digitale Refraktometer

Messsystem

Brechungsindex	1,3330-1,5290nD @ 0,0001nD ± 0,0002nD
Skalen	Refractive indexBrix
Messbereich	1,3330 nD - 1,5290 nD % - 94 %
Teilung	0,0001 nD0,1 %
Genauigkeiten	0,0002 nD0,1 %
Messtemperatur (min)	0 °C
Messtemperatur (max)	40 °C

Eichtechnische Daten

CE Zeichen	✓
------------	---

Bauform

Abmessungen (BxTxH)	180×100×55 mm
---------------------	---------------

Funktionen

Auto-Off (Batterie)	3 min
---------------------	-------

Energieversorgung

mitgeliefertes Netzteil	Akku
Netzteil / Adapter für Länder im Lieferumfang	EURO
Netzteil / Adapter für Länder mit Optionen	EURO
Batterie Betriebsdauer	50 h