

# KERN 318-37



E2, 100 mg, Milligrammgewicht, Drahtform, Edelstahl



## Kategorie

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Marke            | KERN           |
| Produktkategorie | Einzelgewichte |
| Produktgruppe    | OIML E2        |

## Messsystem

|   |          |
|---|----------|
| Toleranz (OIML)                         | 0,016 mg |
| Nennwert                                | 100 mg   |
| OIML Klasse                             | E2       |
| Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> ) | 0,0003   |
| Volumen (cm <sup>3</sup> )              | 0,0125   |
| Eichung möglich                         | ✓        |
| OIML-konform                            | ✓        |

## Bauform

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Material            | Edelstahl poliert |
| Form                | Draht             |
| Abmessungen (Block) | 9×9×3 mm          |

## Verpackung & Versand

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Abmessungen Verpackung | 9×9×3 mm    |
| Nettogewicht ca.       | 0,05 kg     |
| Bruttogewicht ca.      | 0,05 kg     |
| Lieferzeit Gesamt      | 1 d         |
| Art des Versands       | Paketdienst |
| Versandgewicht         | 0,1 kg      |

## Dienstleistungen (optional)

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| DAkS-Kalibrierung Artikelnummer | 962-357 |
| Eichung Artikel                 | 952-357 |
| Plustoleranz                    | 921-357 |

## Piktogramme

### STANDARD

