

# KERN 318-38



E2, 200 mg, Milligrammgewicht, Drahtform, Edelstahl



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewichte
Produktgruppe	OIML E2

## Messsystem

Toleranz (OIML)	0,02 mg
Nennwert	200 mg
OIML Klasse	E2
Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	0,0005
Volumen (cm <sup>3</sup> )	0,025
Eichung möglich	✓
OIML-konform	✓

## Bauform

Material	Edelstahl poliert
Form	Draht
Abmessungen (Block)	10×10×4 mm

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung	10×10×4 mm
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Lieferzeit Gesamt	1 d
Art des Versands	Paketdienst
Versandgewicht	0,1 kg

## Dienstleistungen (optional)

DAkS-Kalibrierung Artikelnummer	962-358
Eichung Artikel	952-358
Plustoleranz	921-358

## Piktogramme

### STANDARD

