

# KERN 366-87

M3, 10 kg, Blockgewicht, Gusseisen lackiert, maximal mögliche Menge je Palette: 60, Flatrate (max. 300 kg): max. 30



## Piktogramme

### STANDARD



#### Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewichte
Produktgruppe	OIML M3

#### Messsystem

Toleranz (OIML)	5 g
Nennwert	10 kg
OIML Klasse	M3
Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	119,024
Volumen (cm <sup>3</sup> )	1408,4507
OIML-konform	✓

#### Bauform

Material	Gusseisen lackiert
Form	Block
Abmessungen (Block)	190×95×109 mm

#### Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung	190×95×109 mm
Nettogewicht ca.	10 kg
Bruttogewicht ca.	10 kg
Lieferzeit Gesamt	1 d
Art des Versands	Paketdienst
Versandgewicht	10 kg
Stück je Palette	60

#### Dienstleistungen (optional)

DAkS-Kalibrierung Artikelnummer	962-644
---------------------------------	---------