

# KERN HDB 10K10N



Praktische Handhängewaage für schnelles und mobiles Wiegen



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Industriewaagen
Produktgruppe	Hängewaagen

## Messsystem

Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägebereich [Max]	10 kg
Ablesbarkeit (g)	10 g
Auflösung	1.000
Reproduzierbarkeit	0,01 kg
Linearität	± 0,03 kg
Empfohlenes Justiergewicht	10 kg (M1)
Einschwingzeit	2 s
Anwärmzeit	10 min
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht
Toleranz (% von Max.)	0,5%
Interne Messfrequenz	5 Hz
Exzentrische Belastung nicht möglich	✓

## Eichtechnische Daten

CE Zeichen	✓
------------	---

## Bauform

Material Gehäuse	Kunststoff
Abmessungen Gehäuse (BxTxH)	72×25×105 mm
Abmessungen komplett montiert (Windschutz/Stativ)	195×70×25 mm
Material Lasthaken	Stahl

## Display

Displayart	LCD
Display Ziffernhöhe - Groß	12 mm
Display - Hinterleuchtung	nein
Sprachen des Benutzerinterfaces	Symbolsprache

## Funktionen

Hold-Funktion	✓
Tarierfunktion	manual (multi)
Unterflurwägung	Keine
Anzahl Tasten für Bedienung	3

## Energieversorgung

mitgeliefertes Netzteil	Batterie
Batterie	2×1.5 V AAA
Batterie Betriebsdauer	180 h

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchte Umgebung (max)	90 %
Umgebungstemperatur (min)	5 °C
Umgebungstemperatur (max)	35 °C

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung	70×150×225 mm
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Bruttogewicht ca.	0,40 kg
Lieferzeit Gesamt	1 d
Art des Versands	Paketdienst

## Dienstleistungen (optional)

DAkKS-Kalibrierung Artikelnummer	963-128H
Artikelnr. Justage auf Aufstellungsort	961-248
Artikel Konformitätszertifikat	969-517

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

